

Трансформатор тока с разделительным сердечником серии GWSCCT667A-040

Трансформатор тока типа GWSCCT667A-040 с обратной загрузкой (субжилы) предназначен для удобства монтажа в новых или существующих сетях.

Они могут быть установлены без открытия каких-либо кабелей или шин. Внутренний прецизионный резистор на обоих концах вторичной обмотки СТ обеспечивает выход низкого безопасного напряжения. Это экономит время и затраты на установку.


◆ характеристика

- Двухшнековый крепеж, безопасный, простой в установке, портативный
- Широкое внутреннее окно, может удерживать большой кабель или шину
- Может вмещать все существующие размеры установки


◆ приложение

- Измерение тока, мониторинг и защита проводов и оборудования.
- Измерение тока и мощности электродвигателя, освещения, воздуха
- Компрессоры, системы отопления и вентиляции, оборудование для кондиционирования воздуха и системы автоматического управления.
- Устройство контроля тока, мощности и энергии.
- Устройство релейной защиты

◆ Соединительная схема цепи



◆ технические показатели



электрический параметр	
частота	50-400 Гц
Номинальный вход	100A-1000A
диапазон измерения	5% дюймов-130% дюймов
Номинальный выход	5A/1A
отношение	$\leq \pm 0,5\%$
фазовый угол	$\leq \pm 30$ минут
диэлектрическая прочность	2.5kV/1mA/1min
сопротивление изоляции	Минимальное значение Ом DC500V/100 м

механический параметр	
дело	PA/UL94-V0
намоточный барабан	PA
ядро	кремниевая сталь
внутренняя структура	Эпоксид
Строительство	галстук
Рабочая температура	$-25^{\circ}\text{C} \sim +75$ градус Цельсия
операция влажность	$\leq 85\%$
выходное соединение	Терминал

Комната 1013, здание 2, Dongting Road, Meinan Plaza, Hexi, Tianjin, China, 300222. **Тел:** +86-22-84943756



Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Веб-сайт: [Веб-сайт: www.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com) WhatsApp:

+86-130720888960 E-mail: salesmanager@grewin-tech.com



Выбор типа(по состоянию на 31 декабря 2003 года Выход: A)

Вход/вывод (по состоянию на 31 декабря 2003 года А)	Время (VA)/категория		
	0,5	1.0	3.0
100/5	1.5	2.5	3.75
150/5	1.5	2.5	3.75
200/5 год	1.5	2.5	5
250/5	1.5	2.5	5
300/5	2.5	2.5	5
400/5	2.5	3.75	5
500/5	2.5	3.75	5
600/5	2.5	3.75	5
800/5	5	10	15
1000/5	5	10	15

Вход/вывод (по состоянию на 31 декабря 2003 года А)	Время (VA)/категория		
	0,5	1.0	3.0
100/1	1.5	2.5	3.75
150/1	1.5	2.5	3.75
200/1 год	1.5	2.5	5
250/1	1.5	2.5	5
300/1	1.5	2.5	5
400/1	2.5	3.75	5
500/1	2.5	3.75	5
600/1	2.5	3.75	5
800/1	5	10	15
1000/1	5	10	15

Комната 1013, здание 2, Dongting Road, Meinan Plaza, Hexi, Tianjin, China, 300222. **Тел:** +86-22-84943756